

# IMPRESSORA CARIMBADEIRA

## MODELO 900



Imagem ilustrativa

### Aplicação

Na transferência da logomarca e registros em substratos como polipropileno, rafia laminada ou convencional e seus derivados

### Forma construtiva

Conforme normas da ABNT, NR12 e NR17.

Estrutura em material carbono laminado revestida com pintura em epóxi.

Acionada por comando elétrico central, com inversores que podem controlar a dinâmica da produção conforme a necessidade. Componentes rolos de transferência Stander em Doctor Roll.

### Informativo

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Produção              | 600 a 1600 pç/h   |
| Dimensão do substrato | A: 1,20m   L: 0,60m                                       |
| Dimensão do tambor    | Perímetro: 1,20m   Largura: 0,60m                         |
| Clichê                | Ideal de 3,00mm a 6,00mm                                  |
| Tensão elétrica       | 220V, 380V ou 440V <b>*Obrigatório a informação local</b> |
| NCM                   | 84431190  |

### Versões de série

| CÓDIGO       | IMPRESSÃO    | CUBAGEM EXTERNA             | MASSA  |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| 300-PA-900/5 | Cinco cores  | L=1,70m   C=4,50m   A=1,40m | 1700Kg |
| 300-PA-900/4 | Quatro cores | L=1,70m   C=3,75m   A=1,40m | 1500Kg |
| 300-PA-900/3 | Três cores   | L=1,70m   C=3,00m   A=1,40m | 1200Kg |
| 300-PA-900/2 | Duas cores   | L=1,70m   C=2,25m   A=1,40m | 1000Kg |
| 300-PA-900/1 | Uma cor      | L=1,70m   C=1,95m   A=1,40m | 700Kg  |

### Acessórios de série

| CÓDIGO     | COMPONENTES                  |
|------------|------------------------------|
| 300-AC-001 | Unidade de tinta Doctor Roll |
| 300-AC-215 | Mesa de apoio                |
| 300-AC-830 | Clausura                     |

**HECFIL**<sup>®</sup>

Máquinas e Equipamentos Industriais